

Hightech combi hydro

WKB005.N

6 in 1 multifunctional equipment

Modern 6 in 1 digital touch equipment with advanced technologies for Professional use in facial care, equipped with ultrasonic peeling, hydrodermabrasion, ultrasound, BIO, oxygen spray, and cold hammer. It features a digital touch screen with a very intuitive interface. Designed for non-invasive treatments of deep skin cleansing, hydration, nourishment, and oxygenation.

Key specifications

Intensity range	1-10
High frequency - type	direct, indirect
High frequency - frequency	200-500 kHz
Number of glass electrodes	4
Type of gas of the electrode	orange
Electrode shape	mushroom, spoon, ball, straight
Cold hammer - temperature	12-16 °C
Frequency US (MHz)	1 MHz
Frequency spatula US (kHz)	24 kHz
Number of probes/heads US	2
Specific orbicular probe	1
Facial probe	1
Max power US (W/cm ²)	1,25
Emission modes US	continue, pressed
Function phonophoresis	Yes
Effective emission area (cm ²)	0.5-1.25 W/cm ²
Effective emission area (cm ²)	0.1-0.8 W/cm ²
Number of diamond tips	2
Aquapeel/hydroabrasion function	Yes
Oxygen infusion	Yes
Oxygen/active spray	Yes
Number of hydro tip types	9
Waste deposit	Yes



Tabletop	40 W
220-240 V	50/60 Hz
↔ 36,5 cm	↗ 29 cm
↓ 29 cm	📦 50 x 40 x 70 / 0 kg

Hightech combi hydro

WKB005.N

Equipo 6 en 1 multifuncional

Moderno equipo digital táctil 6 en 1 con avanzadas tecnologías de uso profesional para el cuidado facial, equipado con peeling ultrasónico, hidrodermoabrasión, ultrasonidos, BIO, spray de oxígeno y martillo frío. Dispone de una pantalla táctil digital dotada de una interfaz muy intuitiva. Diseñado para tratamientos no invasivos de limpieza profunda de la piel, hidratación, nutrición y oxigenación.

Especificaciones técnicas

Rango de intensidad	1-10
Alta frecuencia – tipo	directa, indirecta
Alta frecuencia – frecuencia	200-500 kHz
Nº electrodos vidrio	4
Tipo de gas del electrodo	naranja
Forma del electrodo	seta, cuchara, bola, recto
Martillo frío – temperatura	12-16 °C
Frecuencia US (MHz)	1 MHz
Frecuencia espátula US (kHz)	24 kHz
Nº sondas/cabezales US	2
Sonda orbicular específica	1
Sonda facial	1
Potencia máx. US (W/cm ²)	1,25
Modos de emisión US	continua, pulsada
Función fonoforesis	Sí
Área emisión efectiva (cm ²)	0.5-1.25 W/cm ²
Área emisión efectiva (cm ²)	0.1-0.8 W/cm ²
Nº puntas de diamante	2
Función aquapeel/hidroabrasión	Sí
Infusión de oxígeno	Sí
Spray de oxígeno/activos	Sí
Nº tipos de puntas hidro	9
Depósito de residuos	Sí



sobremesa

40 W

220-240 V

50/60 Hz

↔ 36,5 cm

↗ 29 cm

↓ 29 cm

📦 50 x 40 x 70 / 0 kg

Hightech combi hydro

WKB005.N

Attrezzatura 6 in 1 multifunzionale

Moderna attrezzatura digitale touch 6 in 1 con tecnologie avanzate per uso professionale per la cura facciale, dotata di peeling ultrasonico, idrodermoabrasione, ultrasuoni, BIO, spray di ossigeno e martello freddo. Dispone di uno schermo touch digitale con un'interfaccia molto intuitiva. Progettata per trattamenti non invasivi di pulizia profonda della pelle, idratazione, nutrizione e ossigenazione.

Specifiche chiave

Raggio di intensità	1-10
Alta frequenza - tipo	diretta, indiretta
Alta frequenza - frequenza	200-500 kHz
N° elettrodi in vetro	4
Tipo di gas dell'elettrodo	arancia
Forma dell'elettrodo	fungo, cucchiaino, sfera, tubo
Martello freddo - temperatura	12-16 °C
Frequenza US (MHz)	1 MHz
Frequenza spatola US (kHz)	24 kHz
N° sonde/testine US	2
Sonda orbicolare specifica	1
Sonda facciale	1
Potenza max. US (W/cm ²)	1,25
Modi di emissione US	continua, premuto
Funzione fonoforesi	Sì
Area di emissione efficace (cm ²)	0.5-1.25 W/cm ²
Area di emissione efficace (cm ²)	0.1-0.8 W/cm ²
N° punte di diamante	2
Funzione aquapeel/idroabrasione	Sì
Infusione di ossigeno	Sì
Spray di ossigeno/attivi	Sì
N° tipi di punte idro	9
Deposito di rifiuti	Sì



sobremesa

40 W

220-240 V

50/60 Hz

↔ 36,5 cm

↗ 29 cm

↓ 29 cm

📦 50 x 40 x 70 / 0 kg

Hightech combi hydro

WKB005.N

6-in-1 Multifunktionsgerät

Modernes digitales 6-in-1-Touch-Gerät mit fortschrittlichen Technologien für die professionelle Anwendung zur Gesichtsbehandlung, ausgestattet mit Ultraschall-Peeling, Hydrodermabrasion, Ultraschall, BIO, Sauerstoffspray und Kältehammer. Es verfügt über einen digitalen Touchscreen mit einer sehr intuitiven Benutzeroberfläche. Entwickelt für nicht-invasive Behandlungen zur Tiefenreinigung der Haut, Hydratation, Ernährung und Sauerstoffversorgung.

Technische Angaben

Intensitätsbereich	1-10
Hochfrequenz - Typ	direkt, indirekt
Hochfrequenz - Frequenz	200-500 kHz
Anzahl der Glaselektroden	4
Gasart des Elektroden	orange
Form des Elektroden	Pilz, Löffel, Kugel, gerade
Kältehammer - Temperatur	12-16 °C
Frequenz US (MHz)	1 MHz
Frequenz Spatel US (kHz)	24 kHz
Anzahl der Ultraschallsonden/-köpfe	2
Spezifische orbikularsonde	1
Gesichts-Sonde	1
Max. Leistung US (W/cm ²)	1,25
US-Ausgabemodi	Kontinuierlich, gepulst
Funktion Phonophoresis	Ja
Bereich der effektiven Emission (cm ²)	0.5-1.25 W/cm ²
Bereich der effektiven Emission (cm ²)	0.1-0.8 W/cm ²
Anzahl der Diamantspitzen	2
Funktion Aquapeel/Hydroabrasion	Ja
Sauerstoffinfusion	Ja
Sauerstoff-/Aktivspray	Ja
Anzahl der Hydrospitzen-Typen	9
Abfallbehälter	Ja



Tischgerät

40 W

220-240 V

50/60 Hz

↔ 36,5 cm

↗ 29 cm

↓ 29 cm

📦 50 x 40 x 70 / 0 kg

Hightech combi hydro

WKB005.N

Équipe 6 en 1 multifonctionnelle

Équipement tactile digital moderne 6 en 1 avec des technologies avancées pour un Usage professionnel dans le soin facial, équipé de peeling ultrasonique, hydrodermabrasion, ultrasons, BIO, spray d'oxygène et marteau froid. Dispose d'un écran tactile digital doté d'une interface très intuitive. Conçu pour des traitements non invasifs de nettoyage en profondeur de la peau, d'hydratation, de nutrition et d'oxygénation.

Spécifications clés

Rang d'intensité	1-10
Haute fréquence - type	directe, indirecte
Haute fréquence - fréquence	200-500 kHz
N° électrodes en verre	4
Type de gaz de l'électrode	orange
Forme de l'électrode	champignon, cuillère, boule, droit
Marteau froid - température	12-16 °C
Fréquence US (MHz)	1 MHz
Fréquence spatule US (kHz)	24 kHz
N° sondes/têtes US	2
Sonde orbiculaire spécifique	1
Sonde faciale	1
Puissance max. US (W/cm ²)	1,25
Modes d'émission US	continue, enfoncée
Fonction phonophorèse	Oui
Zone d'émission effective (cm ²)	0.5-1.25 W/cm ²
Zone d'émission effective (cm ²)	0.1-0.8 W/cm ²
N° pointes de diamant	2
Fonction aquapeel/hydroabrasion	Oui
Infusion d'oxygène	Oui
Spray d'oxygène/actifs	Oui
N° types de pointes hydro	9
Dépôt de déchets	Oui



de table

40 W

220-240 V

50/60 Hz

↔ 36,5 cm

↗ 29 cm

↓ 29 cm

📦 50 x 40 x 70 / 0 kg